

Poteau de barrière à tête pivotante avec sangle (2 pièces), noir, Type: Y/B



Données de commande

N° commande	994312 Y/B
GTIN	4251021128082
Classe d'article	99T

Description

Exécution:

Poteau de barrière à tête pivotante des deux côtés (360°) pour utilisation à l'intérieur. Idéal pour bloquer de grandes surfaces grâce à la sangle de 9 m de long, offrant ainsi de nombreuses possibilités d'utilisation avec des exigences d'écartement variables. Socle en fonte, couvercle de socle en plastique noir, tube en métal.

Utilisation:

Pour l'intérieur.

Livraison:

Jeu de 2 pièces avec sangle.

Coloris:

Socle noir, poteau noir, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Possibilité d'impression numérique personnalisée sur demande.

Description technique

Longueur sangle	9000 mm
Hauteur du plateau-support	20 mm

Fiche technique

Hauteur	1000 mm
Ø plateau-support	350 mm
Couleur ruban	jaune / noir
Poids	12 kg
Largeur de sangle	50 mm