

## Douille de guidage pour alésage H7, Ø douille: 40D1 mm



### Données de commande

N° commande	290415 40D1
GTIN	2050001096401
Classe d'article	29J

### Description

**Exécution:**

Sans moyeu.

**Utilisation:**

**Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.**

Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

**Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Ø douille	40 mm
Largeur de rainure	14,39 mm
Longueur	100 mm
Type de produit	Outils à brocher

