

Garant

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302414 25/8 |
| GTIN | 4045197436207 |
| Classe d'article | 31A |

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).

Sans vis de réglage de longueur, **court** et **avec arrosage** (non obturable).

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Arrosage: Non obturable

Ø D₂: 19 mm

Description technique

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Ø D ₂ | 19 mm |
| Queue Ø d | 25 mm |
| Ø alésage D ₁ | 8 mm |
| Longueur totale L | 160 mm |
| Attribut des noms de produit | L = 160 mm |
| Arrosage | Non obturable |
| Type de produit | Accessoires pour mandrins de frettage |

