

**Garant**

**Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10 mm**


**Données de commande**

N° commande	302414 32/10
GTIN	4045197436221
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

**Sans** vis de réglage de longueur, **court** et **avec arrosage** (non obturable).

**Utilisation:**

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

**Remarque(s):**

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min<sup>-1</sup>.

Arrosage: Non obturable

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Description technique**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Queue Ø d	32 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	10 mm
Longueur totale L	160 mm
Attribut des noms de produit	L = 160 mm
Arrosage	Non obturable
Type de produit	Accessoires pour mandrins de frettage

