

**Garant**

**Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm**

**Données de commande**

N° commande	302414 32/12
GTIN	
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

**Sans** vis de réglage de longueur, **court** et **avec arrosage** (non obturable).

**Utilisation:**

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

**Remarque(s):**

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

Ø alésage D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Queue Ø d	32 mm
Longueur totale L	160 mm
Attribut des noms de produit	L = 160 mm
Arrosage	Non obturable
Type de produit	Horex rallonge micrometre