

Garant

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm

**Données de commande**

N° commande	302412 32/10
GTIN	4045197436016
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

Avec vis de réglage de longueur, **court**.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Description technique

Queue Ø d	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø alésage D ₁	10 mm
Longueur totale L	160 mm
Attribut des noms de produit	L = 160 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre