



### Enregistreurs de données, Type: 174T



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 474202 174T   |
| GTIN             | 4029547027765 |
| Classe d'article | 47B           |

#### Description

##### Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Période de mesure réglable entre 1 min et 24 h. Durée de vie de la pile >1 an (période de mesure 15 min, 25 °C). Lecture intuitive et rapide des données via USB-C. Logiciel professionnel avec fonction d'exportation Excel pour la programmation de l'enregistreur et l'analyse des données ainsi que l'établissement de rapports au format PDF.

##### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

##### Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032, câble de transmission de données USB-C 2.0 et certificat d'étalonnage.

#### Description technique

|            |       |
|------------|-------|
| Etalonnage | I9    |
| Largeur    | 38 mm |

## Fiche technique

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles |
| Hauteur                            | 18,5 mm                  |
| Plage de mesure température        | -30 - 70 °C              |
| Nombre de piles incluses           | 2                        |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032            |
| Longueur                           | 60 mm                    |
| Erreur admissible température      | ±0,5 °C                  |
| Indice de protection IP            | IP 65                    |
| Interface                          | Interface USB            |
| Mémoire                            | 16000 valeurs mesurées   |
| Type de produit                    | Enregistreurs de données |