



Enregistreurs de données, Type: 174H



Données de commande

N° commande	474202 174H
GTIN	4029547027772
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Période de mesure réglable entre 1 min et 24 h. Durée de vie de la pile >1 an (période de mesure 15 min, 25 °C). Lecture intuitive et rapide des données via USB-C. Logiciel professionnel avec fonction d'exportation Excel pour la programmation de l'enregistreur et l'analyse des données ainsi que l'établissement de rapports au format PDF. Avec, en plus, mesure et mémorisation de l'humidité relative.

Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032, câble de transmission de données USB-C 2.0 et certificat d'étalonnage.

Description technique

Erreur admissible température	±0,5 °C
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Hauteur	18,5 mm
Largeur	38 mm

Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Plage de mesure température	-20 - 70 °C
Longueur	60 mm
Etalonnage	I6
Nombre de piles incluses	2
Plage de mesure humidité relative	0 - 100 %
Erreur admissible humidité relative	±3 %
Interface	Interface USB
Mémoire	16000 valeurs mesurées
Type de produit	Enregistreurs de données