

**Mesure à ruban d'acier blanc dans un étrier, Longueur ruban: 100m****Données de commande**

N° commande	464500 100
GTIN	4007368004035
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Ruban: Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop**. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

Mesure à ruban d'acier blanc. Ruban en acier trempé, couche de phosphate comme protection anti-corrosion, avec revêtement de résine synthétique résistant à l'usure. Grande lisibilité. Graduation millimétrique en continu.

Réf. 20 et 30 dans un étrier droit, réf. 50 / 100 dans un étrier en V.

Remarque(s):

Autres modèles en longueur 100 m ou en pouces ou avec amorce de type B / C disponibles sur demande.

Description technique

Couleur du ruban	blanc
Longueur ruban	100 m
Longueur totale	430 mm
Largeur cadre	200 mm

Fiche technique

Norme	CE II
Hauteur boîtier	42 mm
Type d'amorce	A
Largeur de bande	13 mm
Type de produit	Metre-ruban

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/464500-100>