

**Garant**

**Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 302416 32/14  |
| GTIN             | 4045197436160 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description****Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

**Sans** vis de réglage de longueur, **long.**

**Utilisation:**

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

**Remarque(s):**

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>             | 27 mm                     |
| Ø alésage D <sub>1</sub>     | 14 mm                     |
| Queue Ø d                    | 32 mm                     |
| Longueur totale L            | 300 mm                    |
| Attribut des noms de produit | L = 300 mm                |
| Type de produit              | Horex rallonge micrometre |