

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DN..****Données de commande**

N° commande	265109 40/15
GTIN	4069515031806
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Garant sous plaquette	269005 21
Taille plaquette	15 mm
Brides de serrage	259038 21
Vis pour bride de serrage	259021 8
Déport L ₃	27 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Vis pour sous-plaquette	269013 9
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm

Fiche technique

Longueur totale L	33 mm
Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265109-40/15>