

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes DN..****Données de commande**

N° commande	265114 32/11
GTIN	4069515031820
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Levier	259015 21
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Série	Master Mute
Déport L_3	22 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	26 mm
Vis de levier	259018 19
Garant sous plaquette	269005 20

Fiche technique

Ø queue D _s	32 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265114-32/11>