

**Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DN..****Données de commande**

N° commande	265115 25/11
GTIN	4069515031844
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Série	Master Mute
Vis de levier	259018 20
Longueur totale L	23 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	34 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Déport L_3	19 mm
Levier	259015 20
Ø queue D_s	25 mm

Fiche technique

Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265115-25/11>