

Garant**Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DN..****Données de commande**

N° commande	265115 40/15
GTIN	4069515031868
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Longueur totale L	26 mm
Série	Master Mute
Garant sous plaquette	269005 14
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Vis de levier	259018 18
Déport L ₃	30 mm
Levier	259015 19
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Taille plaquette	15 mm

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265115-40/15>