

**Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes TN..****Données de commande**

N° commande	265120 32/16
GTIN	4069515031875
Classe d'article	29E

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Vis de levier	259018 19
Longueur totale L	27 mm
Taille plaquette	16 mm
Série	Master Mute
Déport L ₃	22 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	40 mm
Garant sous plaquette	269005 15
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Levier	259015 20

Fiche technique

Ø queue D _s	32 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265120-32/16>