



Casques de protection uvex pronamic B-WR, Couleur: BLUE



Données de commande

N° commande	097706 BLUE
GTIN	4031101960135
Classe d'article	04U

Description

Exécution:

Pronamic est synonyme de protection optimale (**protection**) et de dynamisme (**dynamic**): Coque légère en HDPE (High Density Polyethylene) avec **trois orifices de ventilation à réglage variable** pour une aération maximale. La géométrie optimisée du serre-tête et le grand appuie-nuque assurent un ajustement extrêmement confortable. Le système d'adaptation permet une combinaison avec des visières, casques antibruit et lampes casques. **Résistance au froid jusqu'à -30 °C** et protection contre les projections liquides de métal (MM).

- **Harnais 6 points**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en similicuir**
- **Forme droite**
- **Avec molette et grand appuie-nuque**

Utilisation:

Industrie, bâtiment, montage

Norme:

DIN EN 397

Description technique

Réglage en largeur	Fermeture rotative
--------------------	--------------------

Fiche technique

Couleur	bleu
Série	uvex pronamic
Taille	51 - 65 cm
Poids	406 g
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Matériau coquille	HDPE
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de protection