



Mandrin à pinces OZ, SA 50, Plage de serrage: 4-32mm



Données de commande

N° commande	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Ecrou de serrage à roulement à billes.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage OZ suivant ISO 10897.

Accessoire(s):

Pinces de serrage OZ 309540 – 309560, jeu 309562 (type 462 E) pour réf. 2 – 25, clé à ergot 628400.

Description technique

Clé à ergot adaptée 628400	68/75
Ecrou de serrage de rechange 309670	4 - 32
Plage de serrage	4 - 32 mm
Longueur de col cote A	73 mm
Filetage M	M24
Longueur totale L	200 mm
Ø ext. D	72 mm
Ø serrage D ₁	4-32 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	DIN 2080

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 25 mm	309560 25
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 16 mm	309560 16
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 22 mm	309560 22
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 20 mm	309560 20
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Ecrou de serrage OZ Capacité mandrin 4-32 mm	309670 4-32
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d 14 mm	309560 14
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
	309560 10

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d
10 mm

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d
18 mm

309560 18

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d
12 mm

309560 12

Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50

308720 50

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d
32 mm

309560 32

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d
30 mm

309560 30

Pince de serrage OZ pour mandrins Ø serrage nominal d
28 mm

309560 28

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50

308830 50

Tirette 60°étanche Pour cône 50

308785 50

Clé à ergotavec bec Pour Ø ext. écrous 68/75 mm

628400 68/75

Tirette 45°étanche Pour cône 50

308760 50