

**Garant**

### Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DC..



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 265211 16/07  |
| GTIN             | 4069515035392 |
| Classe d'article | 29E           |

#### Description

##### Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

#### Description technique

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Plaquette adaptée                   | DC.. 0702.. |
| Taille plaquette                    | 7 mm        |
| Vis pour plaquettes                 | 269028 38   |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub> | 20 mm       |
| Longueur totale L                   | 16 mm       |
| Série                               | Master Mute |
| Déport L <sub>3</sub>               | 11 mm       |
| Ø queue D <sub>s</sub>              | 16 mm       |
| Nombre de canaux de lubrification   | 2           |

## Fiche technique

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type d'utilisation | Gauche        |
| Arrosage interne   | oui           |
| Type de produit    | Tête de coupe |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265211-16/07>