

Garant

Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DC..



Données de commande

N° commande	265211 40/11
GTIN	4069515035439
Classe d'article	29E

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Série	Master Mute
Longueur totale L	32 mm
Déport L ₃	27 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Vis pour plaquettes	269028 50
Taille plaquette	11 mm
Garant sous plaquette	269005 18
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265211-40/11>