

Garant

Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes DC..



Données de commande

N° commande	265214 32/11
GTIN	4069515035477
Classe d'article	29E

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Taille plaque	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	40 mm
Vis pour sous-plaque	269013 8
Garant sous plaque	269005 18
Série	Master Mute
Vis pour plaquettes	269028 50
Déport L ₃	22 mm
Longueur totale L	13 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..

Fiche technique

Ø queue D _s	32 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265214-32/11>