

Garant

Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes VC..



Données de commande

N° commande	265227 40/16
GTIN	4069515035835
Classe d'article	29E

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage anivibratoires 265060 – 265076.

Description technique

Garant sous plaquette	269005 24
Déport L ₃	27 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Vis pour plaquettes	269028 50
Série	Master Mute
Longueur totale L	28 mm

Fiche technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265227-40/16>