

Garant**Petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, HM, Type: G0613****Données de commande**

N° commande	546906 G0613
GTIN	4069515035934
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Ø tête	6 mm
Série	Master Uni
Ø queue	3 mm
Longueur totale	43 mm
Longueur tête	13 mm
Forme	Ogive
Type d'outils	HM
Queue longue	non
Type de produit	fraise rotative

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		