



Comparateur numérique à commande tactile lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 50mm



Données de commande

N° commande	434315 50
GTIN	4059192066369
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec **très grand** affichage numérique et affichage de tolérance intégré (avec ou sans afficheur de valeurs mesurées).

Ecran en verre trempé avec **touches de commande tactiles inusables**, 3 valeurs PRESET, affichage LED couleur en fonction du mode de tolérance.

Fonctionnement:

PRESET, tolérance, ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), facteur (multiplicateur pour la course de mesure), fonction LOCK (verrouillage des touches du menu). Possibilité de transmission de données. IP42: protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1 \text{ mm}$, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Description technique

Fiche technique

Ø corps max	58,4 mm
Nombre de piles incluses	1
Etalonnage	C1
Indice de protection IP	IP 42
Epaisseur du boîtier	35,8 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture commutable	0,0005 mm
Lecture commutable	0,00002 pouce
Force de mesure	1,25–2,70 N
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,007 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Anneau au dos du comparateur	non
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Type de produit	comparateur