

Mahr

Comparateur numérique à commande tactile et i-Wi Lecture 0,0001 mm, Plage de mesure: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 434660 25 |
| GTIN | 4059192066536 |
| Classe d'article | 43A |

Description

Exécution:

Comparateur numérique de haute précision avec très grand affichage numérique et affichage de tolérance intégré grâce à des LED colorées claires et des symboles d'affichage pour la classification des valeurs mesurées. Ecran en verre trempé avec touches de commande tactiles inusables, affichage pivotant à 280°.

Avec sortie de données bidirectionnelle et système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n'importe quel PC.

Fonctionnement:

PRESET (3 valeurs), seuils de tolérance et d'avertissement (3 tolérances), affichage LED couleur en fonction du mode: tolérances / reprise / seuils d'avertissement, ABS (l'affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), facteur (multiplicateur pour la course de mesure), fonction LOCK (verrouillage des touches du menu), DATA (transmission de données) / HOLD (maintien de la valeur mesurée en cours). IP42: protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2450.

Fiche technique

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Description technique

| | |
|---|---|
| Ø corps max | 58,4 mm |
| Indice de protection IP | IP 42 |
| Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,0024 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Lecture commutable | 0,0001 mm |
| Lecture commutable | 0,00001 pouce |
| Force de mesure | 0,65 – 1,15 N |
| Plage de mesure | 0 - 25 mm |
| Epaisseur du boîtier | 35,8 mm |
| Etalonnage | C1 |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Ø axe de fixation h6 | 8 mm |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2450 |
| Anneau au dos du comparateur | non |
| Norme | Norme usine |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Hauteur des chiffres | 11 mm |
| Interface | Interface USB |
| Interface | Port USB |
| Interface | Système radio i-wi MAHR |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR |
| Fonction de preset | oui |
| Métrologie | numérique |
| Type de produit | Jauge à cadran |

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/434660-25>
