



Clé à chocs 18 V, boulonneuse sans fil



Données de commande

N° commande	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple. La boulonneuse sans fil 1 pouce M18 FUEL™ ONEKEY™ avec circlip délivre un couple de serrage jusqu'à 2576 Nm et remplace les appareils filaires, à essence et pneumatiques. DRIVE CONTROL permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™.

Livraison:

Avec 1× batterie 12 Ah Forge™ M18, chargeur, HD Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801 – 073840.

Description technique

Couple maximal 1er niveau	1180 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	12 Ah
Couple maximal 4 ^{ème} niveau	2576 Nm
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 930 min ⁻¹
Poids	11,1 kg
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 1200 min ⁻¹
Couple maximal 3ème niveau	1966 Nm
Nombre de coups 1er niveau	0 - 750 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Utilisation type	Heavy Duty
Connexion à l'application	OneKey
Nombre de coups 4 ^{ème} niveau	0 - 1440 min ⁻¹
Référence fabricant	M18ONEFHI-WF1DS-121C
Dimensions du porte-outils	1 pouce
Type de batterie	Lithium-ion
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M42
Nombre de batteries incluses	1
Couple maximal 2ème niveau	1254 Nm
Tension de la batterie	18 V
Type de produit	Boulonneuses