



Clé à chocs 12 V, boulonneuse sans fil, convient pour l'acier



Données de commande

N° commande	074014 M12CIWF385
GTIN	4058546483234
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- Visseuse à chocs sans fil puissante et robuste FUEL™ avec moteur EC POWERSTATE™ sans balais.
- Longue durée de vie du moteur et efficacité énergétique élevée.
- Carter d'engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique.
- Indicateur d'état de charge sans fil.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation.
- Composants électroniques REDLINK PLUS™ – Gestion exceptionnelle de la puissance.
- DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.

Avec circlips.

Livraison:

Avec 2xbatteries Li-Ion, chargeur, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801 – 073840.

Description technique

Fiche technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant	M12FCIWF38G3-502X
Vibrations maximales suivant EN	1,5 m/s ²
Poids	1 kg
Tension de la batterie	12 V
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M16
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	5 Ah
Nombre de coups 1er niveau	0 - 1500 min ⁻¹
Couple maximal 1er niveau	542 Nm
Utilisation type	Heavy Duty
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Dimensions du porte-outils	3/8 pouce
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de batteries incluses	2
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 3300 min ⁻¹
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 3000 min ⁻¹
Type de produit	Boulonneuses