

Garant

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/8mm

**Données de commande**

N° commande	302416 25/8
GTIN	4045197436092
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

Sans vis de réglage de longueur, **long.**

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Description technique

Queue Ø d	25 mm
Ø alésage D ₁	8 mm
Ø D ₂	19 mm
Longueur totale L	300 mm
Attribut des noms de produit	L = 300 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre