

Mahr

### **Micromètre d'intérieur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 16-20mm**



#### **Données de commande**

N° commande	428931 16-20
GTIN	4059192064846
Classe d'article	43A

#### **Description**

##### **Exécution:**

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisément des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. À partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.

##### **Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

##### **Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

##### **Accessoire(s):**

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

#### **Description technique**

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Erreur admissible	0,004 mm

## Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture	0,001 mm
Indice de protection IP	IP 65
Nombre de piles incluses	1
Plage de mesure	16 - 20 mm
Profondeur de mesure standard	64 mm
Type de pile	pile bouton
Dim. a	0,5 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428931-16-20>