



Micromètre d'intérieur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 40-50mm



Données de commande

N° commande	428931 40-50
GTIN	4059192064884
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

Description technique

Plage de mesure	40 - 50 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Nombre de piles incluses	1
Lecture	0,001 mm

Fiche technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Dim. a	0,5 mm
Type de pile	pile bouton
Profondeur de mesure standard	76 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428931-40-50>