



## Micromètre d'intérieur numérique avec sortie de données et i-Wi, Plage de mesure: 50-60mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 428932 50-60  |
| GTIN             | 4059192065133 |
| Classe d'article | 43A           |

### Description

#### Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.

Egalement avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n'importe quel PC.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

Récepteur radio i-wi Stick 498912 réf. STICK.

### Description technique

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type de pile    | pile bouton |
| Plage de mesure | 50 - 60 mm  |
| Lecture         | 0,001 mm    |

## Fiche technique

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dim. a                             | 0,5 mm                                    |
| Profondeur de mesure standard      | 79 mm                                     |
| Erreur admissible                  | 0,005 mm                                  |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles                  |
| Nombre de piles incluses           | 1                                         |
| Indice de protection IP            | IP 65                                     |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032                             |
| Norme                              | DIN 863                                   |
| Lecture commutable                 | mm / pouce                                |
| Interface                          | Interface USB                             |
| Interface                          | Port USB                                  |
| Interface                          | Système radio i-wi MAHR                   |
| Sauvegarde des valeurs mesurées    | Système de verrouillage de référence MAHR |
| Métrologie                         | numérique                                 |
| Emballage                          | Boîte robuste                             |
| Etalonnage                         | B6                                        |
| Type de produit                    | Micromètre 3 touches                      |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428932-50-60>