

Mahr

### **Micromètre d'intérieur rapide numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 40-50mm**



#### **Données de commande**

N° commande	428933 40-50
GTIN	4059192065362
Classe d'article	43A

#### **Description**

##### **Exécution:**

Micromètres d'intérieur à 3 touches ou micromètres d'intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisément des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. **A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.**

Micromètres d'intérieur rapides avec retour de levier sur l'ensemble de la plage de mesure. Grand écran tactile pivotant (270°) avec fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par 3 LED colorées et symboles sur l'écran, ABS.

##### **Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

##### **Accessoire(s):**

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.

#### **Description technique**

Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Dim. a	0,5 mm

## Fiche technique

Nombre de piles incluses	1
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,001 mm
Plage de mesure	40 - 50 mm
Profondeur de mesure standard	76 mm
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Port USB
Interface	Système radio i-wi MAHR
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset	oui
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/428933-40-50>