

Garant

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm



Données de commande

N° commande	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).

Sans vis de réglage de longueur, **court** et **avec arrosage** (non obturable).

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Arrosage: Non obturable

Ø D₂: 14 mm

Description technique

Queue Ø d	20 mm
Ø alésage D ₁	6 mm
Ø D ₂	14 mm
Longueur totale L	160 mm
Attribut des noms de produit	L = 160 mm
Arrosage	Non obturable
Type de produit	Accessoires pour mandrins de frettage

