

Garant

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302410 32/12 |
| GTIN | 4045197435880 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

Sans vis de réglage de longueur, **court**.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Description technique

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Queue Ø d | 32 mm |
| Ø alésage D ₁ | 12 mm |
| Longueur totale L | 160 mm |
| Attribut des noms de produit | L = 160 mm |
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |