

ejendals

Paire de gants Tegera® OIL GRIP 8852, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094382 7
GTIN	7340118470733
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® OIL GRIP 8852. Le triple revêtement en mousse nitrile dans la paume assure une **barrière solide à l'huile** et une **excellente préhension**. Le **tricot 18G** est composé à plus de 90% de polyester recyclé et offre une bonne sensibilité aux extrémités des doigts. En outre, les gants sont compatibles écrans tactiles, certifiés OEKO-TEX et résistants à la chaleur par contact jusqu'à 100 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
EN 388	4111X

Fiche technique

EN 407	X1XXXX
Matériau support	Polyester recyclé, spandex
Revêtement	Nitrile, mousse nitrile
Domaine d'application	Précision; polyvalents
Tricot technologique	18G
Norme	EN 407
Utilisation	réutilisable
Type de produit	gants multi-usages