



### Scie cloche en carbure Power Change Plus, Diamètre: 51 mm



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 588760 51     |
| GTIN             | 4059952536460 |
| Classe d'article | 54B           |

#### Description

##### Exécution:

Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité.

##### Avantage(s):

- **Longue durée de vie de l'outil lors de la réalisation de trous dans l'acier inoxydable.**
- **Durée de vie exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide Technology.**
- **Dents fines en carbure rectifiées et affûtées pour plus de solidité et de précision.**

##### Utilisation:

Pour tôles très fines.

##### Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d'éjection: 589805 réf. HSS-CO.

#### Description technique

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Diamètre                             | 51 mm                 |
| Vitesse de rotation recommandée INOX | 235 min <sup>-1</sup> |

## Fiche technique

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Vitesse de rotation recommandée acier | 315 min <sup>-1</sup> |
| Série                                 | Power Change Plus     |
| Type de produit                       | Scies cloches         |