

**Barreau traité rond, HSS Co 10, D×Longueur: 12X125mm****Données de commande**

N° commande	295020 12X125
GTIN	4045197187932
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.

HSS Co 10 (10 % de cobalt, 67 HRC).

Barreaux traités suivant DIN 4964 forme A; rectifiés dans la tolérance **h14**.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.

Description technique

Ø D	12 mm
Longueur	125 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Barreaux traités