

**Fraise à graver, HSS Co 10, D×Longueur: 2X40mm****Données de commande**

N° commande	295040 2X40
GTIN	4045197188120
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

HSS Co 10 (10 % de cobalt). **Fraise à graver avec arête neutre**, rectification précise dans la tolérance **h8**. Dégagement prérectifié, 0,2 mm de surépaisseur.

Utilisation:

Pour la gravure et le copiage dans la fabrication d'outils et de moules.

Description technique

Longueur	40 mm
Ø D	2 mm
Longueur de coupe	3,5 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Barreaux traités