

**Barreau traité rond, HSS Co 10, D×Longueur: 2X40mm****Données de commande**

N° commande	295020 2X40
GTIN	4045197187741
Classe d'article	22E

**Description****Exécution:**

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.

**HSS Co 10** (10 % de cobalt, 67 HRC).

**Barreaux traités suivant DIN 4964 forme A;** rectifiés dans la tolérance **h14**.

**Utilisation:**

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.

**Description technique**

Ø D	2 mm
Longueur	40 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Barreaux traités