

SICOMET
omniFIT**Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: SEAL50H**

Données de commande

N° commande	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Classe d'article	08G

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets. Pour **raccords hydrauliques et pneumatiques. Remplace le chanvre et le téflon.** Agrément DVGW.

Norme:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindenspiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Couple initial de décollement min.	22 - 32 Nm

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Utilisable après	3 h
Référence fabricant	SEAL50H
Pour tailles de filetages en pouces	3/4 pouce
Plage de températures	-55 - 150 °C
Contenance	50 ml
pour matériau	Métal
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
Forme	liquide
Viscosité dynamique	11000 - 16000 mPas
Température de stockage	8 - 28 °C
Couleur	Bleu
Point d'éclair	100 °C
Base chimique	Diméthacrylates
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Classe de résistance	Très fort
Démontage	uniquement par chauffage
Densité	1,08 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité