

**Fraise à graver, Carbure monobloc, D×Longueur: 2,5X40mm****Données de commande**

N° commande	295050 2,5X40
GTIN	4045197188250
Classe d'article	22E

**Description****Exécution:**

**Carbure monobloc. Fraise à graver avec arête neutre.** Rectification précise avec erreur de concentricité maximale 0,005 mm. Dégagement prérectifié. **Tolérance de queue jusqu'à 8 mm de diamètre = h7.**

**Utilisation:**

Pour la gravure et le copiage dans la fabrication d'outils et de moules.

**Description technique**

Longueur	40 mm
Ø D	2,5 mm
Longueur de coupe	3 mm
Type d'outils	Carbure monobloc
Type de produit	Barreaux traités