

**Fraise à graver, Carbure monobloc, D×Longueur: 3X50mm****Données de commande**

N° commande	295050 3X50
GTIN	4045197188267
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Carbure monobloc. Fraise à graver avec arête neutre. Rectification précise avec erreur de concentricité maximale 0,005 mm. Dégagement prérectifié. **Tolérance de queue jusqu'à 8 mm de diamètre = h7.**

Utilisation:

Pour la gravure et le copiage dans la fabrication d'outils et de moules.

Description technique

Longueur	50 mm
Ø D	3 mm
Longueur de coupe	3 mm
Type d'outils	Carbure monobloc
Type de produit	Barreaux traités