

**HOLEX****Barreau traité rectangulaire, HSS Co 10, Hxl: 25X12mm****Données de commande**

N° commande	295060 25X12
GTIN	4045197271358
Classe d'article	22E

**Description****Exécution:**

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.

Hauteur et largeur: tolérance **h14**. **HSS Co 10** (10 % de cobalt).

**Barreaux traités rectangulaires, suivant DIN 4964 forme D.**

**Utilisation:**

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.

**Description technique**

Largeur	12 mm
Longueur	200 mm
Hauteur	25 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Barreaux traités