



Assortiment de scies-cloches bimétal Power Change Plus, Type: 19-83



Données de commande

N° commande	589820 19-83
GTIN	6949509240682
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Assortiment de scies cloches bimétal avec système Power Change Plus dans les diamètres les plus courants. Avec mandrin d'entraînement 6 pans et forets à centrer HSS dans un coffret en plastique.

Scie cloche:HSS-bimétal offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. **Denture progressive** pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système **Power Change Plus** permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: **44 mm.**

Mandrin d'entraînement: Le **mandrin d'entraînement Power Change Plus** permet un montage sans outil de scies cloches et de forets à centrer.

Foret à centrer: Foret à centrer HSS-Co pour l'acier et l'INOX. Serrage sans outil dans le mandrin d'entraînement.

Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d'éjection: 589805 réf. HSS-CO.

Description technique

Fiche technique

Nombre de forets à centrer	2
Ø scies cloches	19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Nombre de mandrins d'entraînement	1
Nombre de pièces	9
Type de produit	Scies cloches