

**Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Xtra, Type: 4****Données de commande**

N° commande	082006 4
GTIN	4250004112506
Classe d'article	04S

Description**Exécution:**

Nettoyage par ultrasons performant de la série Elmasonic xtra pour une utilisation intensive.

- **Effet ultrasonique renforcé grâce à la fonction Dynamic automatique.**
- **Mode Eco activable pour un nettoyage en douceur et des économies d'énergie.**
- **Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.**
- **Régulation personnalisée de la durée et de la température.**
- **Panneau de commande clair protégé contre les projections d'eau.**
- **Arrêt de sécurité automatique.**

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Panier adapté, voir code art. 082101. Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Longueur appareil	435 mm
Largeur appareil	215 mm
Référence fabricant	Xtra 40
Poids	6,8 kg
Longueur panier	195 mm
Volume	5 l

Fiche technique

Puissance de crête des ultrasons	560 W
Volume de travail recommandé	4 l
Largeur panier	105 mm
Puissance de chauffage	400 W
Tension nominale	220 - 240 V
Hauteur cuve de nettoyage	150 mm
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons