

**Pince de préhension frontale TwinGrip® brunie à froid, avec gaine, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	705993 200
GTIN	4003773087250
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. **Charnière entrepassée** (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton-poussoir à ressort pour une adaptation précise de la capacité de préhension. Fonction de préhension frontale et latérale. Pince grise et brunie à froid, tête polie, dents également trempées par induction (env. 61 HRC).

Branches avec gaine multimatériau et interface KNIPEXtend.

Utilisation:

Préhension frontale sûre même de pièces plates grâce à l'appui en trois points. Préhension, serrage et desserrage même de têtes de vis traitées ainsi que de boulons et vis usés.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Série	TwinGrip®
Nombre de crans pour réglage	5
Capacité de serrage pour six-pans	22 mm
Largeur mors	11 mm
Serrage pour tubes	7/8 pouce
Longueur mors	27 mm

Fiche technique

Exécution des mors	Appui en 3 points
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium
Type de produit	Pince multiprise sanitaire