


SCMT 120408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130

Données de commande

N° commande	260796 HBX130
GTIN	4045197670687
Classe d'article	22D

Description

SCMT 120408 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f: 0,08 - 0,36 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,1 - 3,75 mm
Avance f	0,08 - 0,36 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Nuance	HBX130
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre