

Garant

Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 8



Données de commande

N° commande	949032 8
GTIN	4069515040471
Classe d'article	91G

Description

Exécution:

Le caisson de l'armoire vestiaire est muni de patins en plastique sous l'armoire et d'un cache-socle amovible à l'avant. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche. Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Toit incliné	non
Plaque d'identité	oui

Fiche technique

Norme	DIN 4547
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Nombre de compartiments	8
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Profondeur	520 mm
Largeur	800 mm
Larg. utile par compart.	342 mm
Pour cadenas	oui
Hauteur utile par compartiment	370 mm
Poids	76 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Teinte spéciale possible	oui
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Hauteur	1850 mm
Prof. utile par compart.	472 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Armoires à casiers

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949032-8>