

Garant

Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 3



Données de commande

N° commande	949021 3
GTIN	4069515040501
Classe d'article	91G

Description

Exécution:

Le caisson de l'armoire vestiaire est muni de patins en plastique sous l'armoire et d'un cache-socle amovible à l'avant. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.

Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.

Intérieur avec 1 tablette chacune (charge admissible 40 kg).

Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Pour casque intégral	oui
----------------------	-----

Fiche technique

Hauteur utile par casier à vêtements	1188 mm
Prof. utile par compart.	472 mm
Exécution serrure	Serrure à cylindre
Hauteur utile par tablette à chapeaux	370 mm
Largeur	1200 mm
Plaque d'identité	oui
Nombre de tablettes fixes	1
Nombre de compartiments	3
Porte avec fente d'aération	non
Teinte spéciale possible	oui
Profondeur	520 mm
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Poids	102 kg
Norme	DIN 4547
Nombre de tringles à vêtements	1
Hauteur	1850 mm
Toit incliné	non
Larg. utile par compart.	342 mm
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	armoire vestiaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949021-3>