

Garant

Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 6



Données de commande

N° commande	949026 6
GTIN	4069515040563
Classe d'article	91G

Description

Exécution:

Le caisson de l'armoire vestiaire est muni de patins en plastique sous l'armoire et d'un cache-socle amovible à l'avant. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche. Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni). Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Pour cadenas	oui
Hauteur	1850 mm

Fiche technique

Teinte spéciale possible	oui
Largeur	1200 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur	520 mm
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Nombre de tringles à vêtements	1
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Pour casque intégral	oui
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Hauteur utile par compartiment	780 mm
Nombre de compartiments	6
Larg. utile par compart.	342 mm
Prof. utile par compart.	472 mm
Poids	102 kg
Toit incliné	non
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Norme	DIN 4547
Porte avec fente d'aération	non
Plaque d'identité	oui
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	armoire vestiaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949026-6>