

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Longueur de tête L_1	32 mm
Code ISO porte-outils	AH20R STFCR/L11
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500